




3315416084

VGA utičnica, sa vijčanim lift klemama, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš

#### Tehničke karakteristike

##### Veza

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Vrsta priključka/utikača | VGA                         |
| Presjek vodiča           | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |
| Broj priključaka         | 1                           |

##### Frekvencija

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Frekvencija video | 160 MHz |
|-------------------|---------|

##### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Aluminij          |
| RAL kod         | 9006              |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš   |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Lakirano          |

##### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 71 mm    |
| Širina                            | 71 mm    |
| Dubina                            | 23,50 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 13 mm    |

##### Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

##### Oprema

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Zaštićeno               | Da |
| Sa poklopcem za prašinu | Ne |

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

##### Tekst

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Izlaz                    | Sa ravnim izlazom        |
| Označavanje              | Bez polja za označavanje |
| Nosač ploča/nosiviprsten | Sa potpornim prstenom    |

##### Pogodno za

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |