



3315417006



## Zásuvka VGA, K.1, antracit mat

### Technické vlastnosti

#### Připojení

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | VGA                         |
| Průřez vodiče          | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |
| Počet přípojek         | 1                           |

#### Frekvence

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Frekvenční rozsah videa | 160 MHz |
|-------------------------|---------|

#### Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | Antracit           |
| Kód RAL          | 7021               |
| Povrchová úprava | Matná              |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch           | Lakované           |

#### Rozměry

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Výška                                              | 71 mm    |
| Šířka                                              | 71 mm    |
| Hloubka                                            | 23,50 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 13 mm    |

#### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

#### Vybavení

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Stíněný                    | Ano |
| S protiprachovými krytkami | Ne  |

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

#### Texty

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Výstup                | S přímým vývodem   |
| Popis                 | Bez pole pro popis |
| Nosná deska/nosný rám | S nosným rámem     |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |