



3315401909



Prise VGA, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connection / prise	VGA
Nombre de points de connexions	1

Fréquence

Plage de fréquence vidéo	160 MHz
--------------------------	---------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	23,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	14 mm
Profondeur de montage	12 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Blindé	Oui
Avec couvercle anti-poussière	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans porte-étiquette
Platine de support / bague de support	Avec support

Adapté à

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui