



3315401909



## S.1/B.3/B.7 Gniazdo VGA biały

### Właściwości techniczne

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	VGA
Liczba połączeń	1

#### Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

#### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	23,50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	14 mm
Zakres głębokości wbudowania	12 mm

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

#### Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

#### Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak