




3315406084

Zásuvka VGA, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	VGA
Počet přípojek	1

Frekvence

Frekvenční rozsah videa	160 MHz
-------------------------	---------

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	23,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	14 mm
Vestavěná hloubka	12 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano