



6167157004

**Presa senza messa a terra Berker K.5 acciaio inox, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

**Condizioni di impiego**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V       |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiali**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Colore                | Acciaio inox                            |
| Codice RAL            | 9022                                    |
| finitura superficiale | Opaco                                   |
| Materiale             | Acciaio inox<br>Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato<br>Verniciato              |

**Serie**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza                     | 71 mm |
| Larghezza                   | 71 mm |
| Profondità                  | 42 mm |
| Numero di unità             | 1     |
| Profondità di installazione | 32 mm |

**Connessione**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tipo di connettore | Morsetto a innesto |
|--------------------|--------------------|

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Connettività**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a innesto |
| Con montaggio ad artiglio       | Si                 |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite   |

**Equipaggiamento**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Senza contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato       | No                           |
| Con coperchio a cerniera       | No                           |
| Con lampada di segnalazione    | No                           |
| Con serratura                  | No                           |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|  |      |
|--|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Testo**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Stampa              | Senza stampa                               |
| Custodia            | Piastra centrale                           |
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                       |

**Adatto per**

K.x