



6167157004

**Розетка без з/к, сталевий лак, 16А/250В К.5**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

**Електричний струм**

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Матеріали**

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Нержавіюча сталь Термопластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	32 mm

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Підключення**

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Так
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки	Без захисного контакту
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

**Акcesуари**

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

**Емність**

Кількість модулів	1
-------------------	---

**Безпека**

З посиленним захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

**Ідентифікація**

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

---

**Сумісний із**

К.х

---