



6167157006

WCD 2P, steek, berker K.1/K.5, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Zonder beschermingscontact
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

K.x