



6167157006

Розетка без з/к, антрацит, 16А/250В К.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Так
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	Без захисного контакту
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

Аксесуари

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Hi
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Hi
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

К.x