



6765761404

**Presa con spinotto di messa a terra Berker B.7 alu opaco, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato  
Verniciato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 41,60 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

---

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

---

**Adatto per**

S.x/B.x

---

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si