



6765761404

**WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte	32 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

---

**Geschikt voor**

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja