



6765761404

Розетка з центральним з/к, алюміній, 16А/250В В.х

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений
Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 41,60 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Штир заземлення

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Так

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість ІК ІК05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так