



3315421404



High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische karakteristieken

Aansluiting

| | |
|------------------------|------|
| Type connector/stekker | HDMI |
| Aantal aansluitingen | 1 |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 85 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------|
| Kleur | Aluminium |
| RAL-kleur | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 28,30 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 18 mm |
| Inbouwdiepte | 16,80 mm |

Connectiviteit

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Uitrusting

| | |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd | Ja |
| Met stofbescherming | Nee |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Teksten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang | Met rechte uitgang |
| Etikettering | Zonder tekstveld |
| Draagplaat/draagring | Met draagring |

Geschikt voor

| | |
|------------------|--|
| Serie berker S.x | |
|------------------|--|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |