



6167331909

Presa senza terra con alta protez. da contatti S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Numero di unità	1
Profondità di installazione	32 mm

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Con montaggio ad artiglio	Si
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Senza contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale

Testo

Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

S.x/B.x	
---------	--

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si