



6765108989



Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, S.1/B.3/B.7, bl pol.

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

#### Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,60 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur de montage 32 mm

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis  
Fixation par griffe

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Lumière d'orientation intégrée

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Oui

Avec éclairage fonctionnel No

#### Identification

Avec inscription No

---

**Textes**

Housse	Plaque de recouvrement
Éclairage	Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
Câblage	Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

---

**Adapté à**

Berker S.x/B.x

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui