



6765108989



WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht
---	------------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Nee

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

Geschikt voor

Serie berker S.x

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----