



6765108989



**Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 41,60 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Controlli e indicatori**

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di orientamento integrata

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento Sì

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

---

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Illuminazione	Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento
Cablaggio	Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

---

**Adatto per**

S.x/B.x

---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si