



3315401404



VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische karakteristieken

Aansluiting

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Type connector/stekker | VGA |
| Aantal aansluitingen   | 1   |

Frequentie

|                  |         |
|------------------|---------|
| Frequentie video | 160 MHz |
|------------------|---------|

Materiaal

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kleur                  | Aluminium           |
| RAL-kleur              | 9006                |
| Afwerking oppervlakte  | Mat                 |
| Materiaal              | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt              |

Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 71 mm    |
| Breedte                  | 71 mm    |
| Diepte                   | 23,50 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 14 mm    |
| Inbouwdiepte             | 12 mm    |

Connectiviteit

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Uitrusting

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Ja  |
| Met stofbescherming | Nee |

Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Teksten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang              | Met rechte uitgang |
| Etikettering         | Zonder tekstveld   |
| Draagplaat/draagring | Met draagring      |

Geschikt voor

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker S.x |  |
|------------------|--|

Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |