



3315401404



**Toma VGA S/B aluminio**

**Características técnicas**

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	VGA
Número de conexiones	1

**Frecuencia**

Vídeo de frecuencia	160 MHz
---------------------	---------

**Materiales**

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	23,50 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	14 mm
Profundidad del montaje	12 mm

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Equipo**

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

**Texto**

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí