



3315401404

Utičnica, VGA, B.7, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	VGA
Broj priključaka	1

Frekvencija

Frekvencija video	160 MHz
-------------------	---------

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	23,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	14 mm
Ugrađena dubina	12 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Da
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

Pogodno za

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da