



3315432045



Toma alta definición con conexión 90°, R.x, negro, brillo

Características técnicas

Conexión

| | |
|--------------------------|------|
| Tipo de conector/enchufe | HDMI |
| Número de conexiones | 1 |

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 85 Hz |
|------------|------------|

Materiales

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Colour | Negro |
| Código RAL | 9005 |
| Acabado de la superficie | Brillante |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

Dimensiones

| | |
|---|----------|
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 28,30 mm |
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 18 mm |
| Profundidad de montaje | 41 mm |

Conectividad

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

Equipo

| | |
|--------------------------------|----|
| Apantallado | Sí |
| Con protección contra el polvo | No |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |

Texto

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Salida | Con salida recta |
| Etiqueta | Sin portaetiqueta |
| Placa de soporte / aro de soporte | Con aro de soporte |

Características técnicas

| | |
|------------|--|
| Berker R.x | |
|------------|--|

Sostenibilidad

| | |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |