




3315432089



Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, R.1/R.3, polarna bijela sjajan

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	HDMI
Broj priključaka	1

Frekvencija

Frekvencija	50 - 85 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	28,30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	18 mm
Ugrađena dubina	41 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Da
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

Pogodno za

R.x	
-----	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da