



6765101606



Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, B.3/B.7, anthr. mat

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,60 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur de montage 32 mm

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 1

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Lumière d'orientation intégrée

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Oui

Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse	Plaque de recouvrement
Éclairage	Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
Câblage	Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----