



3315411606



Toma VGA con torn. S/B antracita

Características técnicas

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	VGA
Sección máxima del conductor	1,50 - 1,50 mm ²
Número de conexiones	1

Frecuencia

Vídeo de frecuencia	160 MHz
---------------------	---------

Materiales

Colour	Antracita
Código RAL	7021
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	23,50 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	13 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Equipo

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí