



3315411404



**Toma VGA con torn. S/B aluminio**

**Características técnicas**

**Conexión**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de conector/toma de corriente | VGA                         |
| Sección máxima del conductor       | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |
| Número de conexiones               | 1                           |

**Frecuencia**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Vídeo de frecuencia | 160 MHz |
|---------------------|---------|

**Materiales**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colour                   | Aluminio          |
| Código RAL               | 9006              |
| Acabado de la superficie | Mate              |
| Material                 | Metal<br>Plástico |
| Tratamiento              | Lacado            |

**Dimensiones**

|  |          |
|--|----------|
| Altura                                   | 71 mm    |
| Anchura                                  | 71 mm    |
| Profundidad                              | 23,50 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 13 mm    |

**Conectividad**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

**Equipo**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Apantallado                    | Sí |
| Con protección contra el polvo | No |

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

**Texto**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Salida                            | Con salida recta   |
| Etiqueta                          | Sin portaetiqueta  |
| Placa de soporte / aro de soporte | Con aro de soporte |

**Características técnicas**

|                |  |
|----------------|--|
| Berker S.x/B.x |  |
|----------------|--|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |