



3315411404



**Presa VGA posteriore Berker B.7 alu opaco, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Connessione**

Tipo di connettore	VGA
Sezione del cavo	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Numero di connessioni	1

**Frequenza**

Frequenza video	160 MHz
-----------------	---------

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	23,50 mm
Profondità delle scatole da incasso	13 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Schermato	Si
Con protezione polvere	No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Testo**

Uscita	Con uscita diritta
Etichettatura	Senza campo di scrittura
Piastra di supporto/anello di supporto	Con anello di supporto

**Adatto per**

S.x/B.x	
---------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si