



3315411404



VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	VGA
Leidingdoorsnede	1,50 - 1,50 mm ²
Aantal aansluitingen	1

Frequentie

Frequentie video	160 MHz
------------------	---------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	23,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Afgeschermd	Ja
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met oplegning

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja