



XEV1K22T2SEMC

### KIT witty solar 22kW / RFID + EMC + PV 3P

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	1.38 - 22.08 kW

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

##### Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

##### Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

##### Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S
---------------------------	---------

##### Dimensions

Dimensions	553.50 x 237 mm
Hauteur	553.50 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	173 mm

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
---------	---------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

##### Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----