



XEVIK22T2SEMC

Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo

Tehničke karakteristike

Snaga

Snaga po izlazu za punjenje	22 kW
Priključeno opterećenje	1,38 - 22,08 kW

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napajanje

Broj faza za napajanje	3
------------------------	---

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Povezivost

Broj izlaza za punjenje	1
-------------------------	---

Funkcije

Sa upravljanjem opterećenjem	Da
------------------------------	----

Oprema

Broj kućnih utičnica	0
Sa osiguračem	Ne
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Da

Veza

Vrsta priključka/utikača	Tip 2S
--------------------------	--------

Dimenzije

Dimenzije	553.50 x 237 mm
Visina	553,50 mm
Širina	237 mm
Dubina	173 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
---------------	-------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK10

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 50 °C
-------------------	-------------

Napon

Nazivni napon	230 - 400 V
---------------	-------------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----