



XEVIK22T2

**EVCS witty solar 1x22kW 3P T2 + RFID**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	1.38 - 22.08 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

**Équipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Type 2S
---------------------------	---------

**Dimensions**

Dimensions	553.50 x 237 mm
Hauteur	553.50 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	173 mm

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
---------	---------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Matière**

Matière	Plastique
---------	-----------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----