



XEVIK22T2

Witty Solar laadstation t/m 22 kW

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	1,38 - 22,08 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

Functies

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/steker	Type 2S
-----------------------	---------

Afmetingen

Afmetingen	553.50 x 237 mm
Hoogte	553,50 mm
Breedte	237 mm
Diepte	173 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK10

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----