



TCC510S

IP41



Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, IC, 360°

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje	2,5 - 3,5 m
Visina nakon ugradnje	4 - 4 m

Postavke

Minimalni radni ciklus	5 s
------------------------	-----

Funkcije

Maksimalni radni ciklus	480 min
-------------------------	---------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Da
---	----

Električna struja

Prijenos podataka o potrošnji struje busa	10 mA
---	-------

Detekcija

Ugao detekcije	360 - 360
Horizontalni ugao detekcije	360 - 360

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 45 °C
-------------------	-------------

Materijali

Materijal	Akilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
-----------	--

Tekst

Funkcija	Povezivanje više detektora radi proširenja područja detekcije
Način instalacije	Sa opružnim stezaljkama za stropnu ugradnju

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----