




TCC520E



Det. pres. 360° ON/OFF KNX encastrar

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	4 - 4 m
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
Ciclo de trabalho mínimo	60 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	60 min
--------------------------	--------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	12 mA
---	-------

Deteção

Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)
----------	--

Textos

Modo de funcionamento	Modos de funcionamento: automático, semiautomático, teste
Função	A vincular vários detetores para expandir a área de deteção
Modo de instalação	Com clipe de mola para instalação no teto

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----