




TCC520E



Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje 2,5 - 3,5 m

Postavke

Minimalni radni ciklus 60 s

Dimenzije

Visina nakon ugradnje 4 - 4 m

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Napon

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Opseg isporuke

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Da

Električna struja

Prijenos podataka o potrošnji struje busa 12 mA

Detekcija

Ugao detekcije 360 - 360

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 45 °C

Materijali

Materijal Akrlonitril butadien stiren (ABS)
Polikarbonat (PC)

Tekst

Način rada Načini rada: automatski, poluautomatski, test

Funkcija Povezivanje više detektora radi proširenja područja detekcije

Način instalacije Sa opružnim stezaljkama za stropnu ugradnju

Funkcije

Maksimalni radni ciklus 60 min

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da