




B45330

Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face sans pied Hauteur 2000mm Alu Anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	67 mm
Hauteur d'installation	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	1255 - 1255 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

Équipement

Réglable	Non
Portatifs	Oui

Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

