



B45330

### Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face sans pied Hauteur 2000mm Alu Anodisé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	67 mm
Hauteur d'installation	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	1255 - 1255 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

##### Equipement

Réglable	Non
Portatifs	Oui

##### Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

##### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

##### Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

##### Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

#### Photos | dessins

