



GD413S

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

##### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	4
Αριθμός σειρών	4
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

##### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	52
-------------------	----

##### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

##### Διαστάσεις

Ύψος	625 mm
Πλάτος	250 mm
Βάθος	103 mm

##### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Αριθμός κλειδαριών	0

##### Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	13
-------------------------	----

##### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

##### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Pure white

##### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι

##### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Βαθμός προστασίας με πόρτα	IP40

##### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι