



GD413S



Kapsling 4 x 13 moduler i plast

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	52
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	625 mm
Bredd	250 mm
Djup	103 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	13
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja