



GD413J

Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	4
Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	52
--------------	----

Rozměry

Výška	625 mm
Šířka	250 mm
Hloubka	103 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	13
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámků

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----