



GD413J

**ΓΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4X13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	4
Αριθμός σειρών	4
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	52
-------------------	----

**Διαστάσεις**

Ύψος	625 mm
Πλάτος	250 mm
Βάθος	103 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Αριθμός κλειδαριών	0

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους	13
-------------------------	----

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

**Υλικά**

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----