



GD413B

### gamma sup. 4 filas 52M

#### Características técnicas

##### Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

##### Equipamento

Número de calhas	4
------------------	---

Número de filas	4
-----------------	---

Número de secções	1
-------------------	---

Com fecho	Não
-----------	-----

Tem bloco de bornes neutro	Sim
----------------------------	-----

##### Capacidade

Número de módulos	52
-------------------	----

##### Dimensões

Altura	625 mm
--------	--------

Largura	250 mm
---------	--------

Profundidade	103 mm
--------------	--------

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	0
-----------------------------	---

Número de bloqueios	0
---------------------	---

##### Dimensões

Número de unidades de largura	13
-------------------------------	----

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

##### Materiais

Material	Plástico
----------	----------

Código RAL	9010
------------	------

Cor	Branco puro
-----	-------------

##### Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
--	-----

Possui placa de montagem	Não
--------------------------	-----

##### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Recebe fechadura	Sem bloqueio
------------------	--------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----