



GD313J

**Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.**

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
|--------|------------------|

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

#### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 3   |
| Počet řad v rozvaděči    | 3   |
| Počet polí v šířce       | 1   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

#### Kapacita

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 39 |
|--------------|----|

#### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 500 mm |
| Šířka   | 250 mm |
| Hloubka | 103 mm |

#### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 0 |
| Počet zámků           | 0 |

#### Rozměry

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 13 |
|----------------------|----|

#### Kryt, dveře

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

#### Materiál

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL  | 9010        |
| Barva    | Bílá        |

#### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ne  |

#### Bezpečnost

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Mechanická odolnost IK | IK05      |
| Stupeň krytí IP        | IP30      |
| Typ uzamčení           | Bez zámků |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|