



GD313A

verdeelkast gamma 3R. 39MOD. - zonder deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

Capaciteit

Aantal modules	39
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	250 mm
Diepte	103 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	13
-------------------------	----

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----