



GD213S



## Kapsling 2 x 13 moduler i plast

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Montering | Utanpåliggande montering |
|-----------|--------------------------|

#### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

#### Utrustning

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor                | 2   |
| Antal rader                 | 2   |
| Antal sektioner i bredd     | 1   |
| Med lås                     | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Ja  |

#### Kapacitet

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 26 |
|---------------|----|

#### Funktioner

|                        |    |
|------------------------|----|
| Med kabelgenomföringar | Ja |
|------------------------|----|

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 375 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Djup  | 103 mm |

#### Skydd, dörr

|              |   |
|--------------|---|
| Antal dörrar | 0 |
| Antal lås    | 0 |

#### Dimensioner

|                    |    |
|--------------------|----|
| Antal breddenheter | 13 |
|--------------------|----|

#### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Dörr/lock transparent | Nej |
|-----------------------|-----|

#### Material

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
| RAL-kod  | 9010  |
| Färg     | Vit   |

#### Utrustning

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Har jordanslutningsblock | Ja |
| Har monteringsplatta     | Ja |

#### Säkerhet

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Slagtålighet IK     | IK05     |
| Kapslingsklass (IP) | IP30     |
| Låstyp              | Utan lås |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|