



GD213B

gamma sup. 2 filas 26M

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	2
Número de filas	2
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	26
-------------------	----

Dimensões

Altura	375 mm
Largura	250 mm
Profundidade	103 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	13
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----