



GD213J

## ΓΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2X13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|---------------------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Εξοπλισμός

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Αριθμός ραγών                           | 2   |
| Αριθμός σειρών                          | 2   |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά | 1   |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου  | Ναι |

#### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 26 |
|-------------------|----|

#### Διαστάσεις

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 375 mm |
| Πλάτος | 250 mm |
| Βάθος  | 103 mm |

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 0 |
| Αριθμός κλειδαριών      | 0 |

#### Διαστάσεις

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 13 |
|-------------------------|----|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Όχι |
|------------------|-----|

#### Υλικά

|             |          |
|-------------|----------|
| Υλικό       | Πλαστικό |
| Κωδικός RAL | 9010     |
| Χρώμα       | Λευκό    |

#### Εξοπλισμός

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης            | Όχι |

#### Ασφάλεια

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05            |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30            |
| Τύπος κλειδώματος         | χωρίς κλειδαριά |

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|