



GD113U

verdeelkast gamma 1R. 13MOD. - zonder deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Uitrusting

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Ja |

Capaciteit

Aantal modules 13

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 250 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Diepte | 103 mm |

Deksel, deur

| | |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 0 |
| Aantal sloten | 0 |

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 13

Deksel, deur

Deuris transparant Nee

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Kunststof |
| RAL-kleur | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

Uitrusting

| | |
|-------------------------|----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Ja |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------------|
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |
| Type slot | Zonder slot |

Duurzaamheid

RoHS conform Ja