



ECP180D

**Brojilo 1-fazno, direktno 80A, S0 MID**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Tip pola	1P+N
----------	------

**Električna struja**

Nazivna struja	80 A
----------------	------

**Kapacitet**

Broj modula	2
-------------	---

**Povezivost**

Vrsta veze	Direktna veza
------------	---------------

**Dimenzije**

Visina	92 mm
Širina	36 mm
Dubina	60 mm

**Oprema**

Vrsta generatora impulsa	Električni
--------------------------	------------

**Kompatibilnost**

Pogodno za	Kupovina/zaliha
------------	-----------------

**Veza**

Presjek mjernog ulaza	33 - 33 mm <sup>2</sup>
Presjek izlaza za mjerenje	33 - 33 mm <sup>2</sup>

**Instalacija, montaža**

Nazivni zatezni moment	2 - 2 Nm
Montiranje na	DIN šina

**Mehaničke karakteristike**

Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

**Mjerenje**

Sistem mjerenja	Direktno mjerenje
Vrsta mjernog instrumenta	Elektronički
Raspon mjerenja struje	0,25 - 80,0 A
Raspon mjerenja napona Ph-N	92 - 276 V
Raspon mjerenja frekvencije	45 - 65 Hz

**Napajanje**

Broj faza za napajanje	1
------------------------	---

**Funkcije**

Klasa tačnosti	B
Tip tarife	T1...T2 (230 V AC)/-
Kalibrirano je	Da

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-25 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 70 °C

**Snaga**

Potrošnja energije VA	2 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	1 W

---

**Električna struja**

---

Maksimalno mjerenje struje kruga	80 A
----------------------------------	------

---

**Frekvencija**

---

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

---

**Održivost**

---

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

---