



ECP180D

Лічильник 1-фазний прямого підключення 80A, 2М, S0 MID

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	1P+N
------------	------

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Розміри

Висота	92 mm
Ширина	36 mm
Глибина	60 mm

Під'єднання

Переріз входу для вимірювання	33 - 33 mm ²
Переріз виходу для вимірювання	33 - 33 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2 - 2 Nm
--------------------------------	----------

Механічні властивості

Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

Вимірювання

Діапазон вимірювання струму	0,25 - 80,0 A
Діапазон вимірювання напруги Ph-N	92 - 276 V
Діапазон вимірювання частоти	45 - 65 Hz

Power Supply

Кількість фаз для електроживлення	1
-----------------------------------	---

Функції

Клас точності	B
---------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Потужність

Споживання енергії VA	2 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W

Електричний струм

Максимальний струм вимірювального кола	80 A
--	------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes