



80142321



IP20



Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Rozměry

Výška 58,70 mm

Šířka 58,70 mm

Hloubka 33,70 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 4

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Materiál Termoplast

Povrchová úprava Sametový

Příslušenství

Popisové pole Ano

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano